

NW 18

Ø 3/4"



NW 25

Ø 3/4" o 1"



NW 25 TE-CTN

Ø 1"



NW 25 DUO-CTN

Ø 3/4" y 1"




Ideal para
el agua de
lluvia

■ ACCESORIOS



· SOPORTE FIJACIÓN MURAL

Modelo único para toda la gama, con 2 posicionamientos posibles. Estándar entregado para la gama SL + NW25 DUO-CTN.



· MANÓMETROS 0-10 BAR 1/8"

(PARA LA GAMA NW)

Antes del montaje, taladrar totalmente y roscar a 1/8" los dos insertos del cabezal. Indican la presión de la red. A ΔP 1 bar, cambiar la tela filtrante, como mínimo 2 x/año.




· CONTENEDOR RECARGABLE CTN

Este modelo es específico para el tratamiento con carbón activo. Compatible para los modelos SL240 TE-CTN + SL240 DUO-CTN + SL240 TRIO-CTN + NW25 TE-CTN + NW25 DUO-CTN + TIO.



· SOPORTE PARA CARBÓN ACTIVO


Adaptables para NW25TE + NW32TE, este tubo + tamiz se utilizan para el tratamiento con carbón activo o cristales.



· RACOR DE UNIÓN 3/4" Y 1"

(PARA LA GAMA SL)

Ideal para un montaje rápido y seguro de dos cabezales SL.



· VÁLVULA DE PURGA 1/4"

Permite la eliminación de las impurezas acumuladas en el fondo del vaso gracias al efecto ciclónico de la hélice centrífuga. Se rosca **solo** manualmente (sin herramientas). Mismo tamaño para NW 18 - 25 - 32.



Técnica de filtración óptima mediante tela filtrante y hélice centrífuga.

NW 32

Ø 1 1/4"



NW 32

TE

Ø 1 1/4"



T10

Ø 1"



■ VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DEL CINTROPUR® TE-CTN + CARBÓN ACTIVADO CINTROPUR® SCIN

1. El gran volumen de sus poros y su extensa superficie de intercambio hacen de este carbón activado una excelente elección para la mejora del sabor, la eliminación de olores, la disminución del cloro, ozono y micro-contaminantes, como pesticidas y otras sustancias orgánicas disueltas.
2. La importante cantidad de carbón activado utilizado en los filtros CINTROPUR® TE-CTN garantiza un rendimiento y una duración de vida óptimos. Cuanto menor sea el caudal, mejor será el resultado.
3. La duración de vida de una carga de un filtro depende de la aplicación : para agua potable se aconseja 3 meses (ó 20.000 volúmenes del filtro), pero como mínimo cambiar cada 6 meses.
4. Gracias al mecanismo interno del filtro, el tiempo de contacto entre el agua y el carbón activado será máximo, lo que garantiza una eficacia óptima del tratamiento.
5. La garantía de usar uno de los mejores carbones activados que hay en el mercado, con un poder de adsorción muy elevado.
6. El precio muy ventajoso de la recarga de carbón activado ; embalaje especialmente estudiado para facilitar el rellenado del filtro.

■ RECAMBIOS

1 CARBÓN ACTIVADO (BOTE DE 3,4 L)

Calidad CINTROPUR® SCIN

Capacidad de los volúmenes disponibles para :

Cartucho CTN = 0.57 l (6 recargas)

NW 32 TE = 1.7 l (2 recargas).

2 TELA FILTRANTE (BOLSA CON 5 TELAS)

Desechable : 1µm* / 5µm / 10µm / 25µm / 50µm / 100µm

Lavable : 150µm* / 300µm*

*Excepto SL160 + NW18




DATOS TÉCNICOS NW

	NW18	NW25	NW25 TE-CTN	NW 25 DUO-CTN	NW32	NW32 TE	T10
Diámetro de conexión	3/4"	3/4" o 1"	1"	3/4" y 1"	1 1/4"	1 1/4"	1"
Caudal medio (m³/h) ΔP = 0,2 bar	3,5	5,5	0,5*	0,5*	6,5	0,5*	0,5*
Presión de servicio (bar)	10	10	10	10	10	10	10
Presión máx. de trabajo (bar)	16	16	16	16	16	16	16
Temperatura máxima (°C)	50	50	50	50	50	50	50
Peso (Kg)	1,1	1,2	1,3	3,2	2,1	2,1	2,6
Tela filtrante (de origen) (μm)	25	25	-	25	25	-	25
Volumen del vaso (litro)	-	-	0,57	0,57	-	1,7	0,57
Superficie de filtración (cm²)	190	450	-	450	840	-	335

*Valor con carbón activado CINTROPUR® SCIN

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



	NW 18	NW 25	NW25 TE-CTN	NW 25 DUO-CTN	NW 32	NW32 TE	T10
A (∅)	3/4"	3/4" o 1"	1"	3/4" y 1"	1 1/4"	1 1/4"	1"
B	DN20	DN20 / DN25	DN25	DN20 / DN25	DN32	DN32	DN25
C (mm)	269	269	269	439	269	269	269
D (mm)	43	43	43	43	43	43	43
E (mm)	192	314	314	314	500	500	500