




PINZA PRESIÓN FIPA

	FIPA	BMS	GIMATIC	
				
	GR04.090			
	GR04.091			

- > PINZA PARA PEQUEÑOS BEBEDEROS Y REQUISITOS DE ESPACIO RESTRINGIDAS
- > ALTA FUERZA DE AGARRE Y LA ABERTURA DE LA BOCA ANCHA
- > CONTROL A TRAVÉS DE LA PARTE DE DETECCIÓN INDIRECTA
- EL SENSOR ACTIVA SI NINGUNA PARTE SE HA APODERADO
- > CUERPO Y MANDÍBULAS HECHOS DE ANODIZADO DE ALTA RESISTENCIA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO

- > PNP INVERSOR DE 20.530 PERMITE LA DETECCIÓN PARTE DIRECTA
- > EL CONVERTIDOR DE 20.531 PERMITE EL USO DE LAS PINZAS EN LOS CIRCUITOS DE NPN

[info@hidrafluid.es](mailto:info@hidrafluid.es)  
 (+34) 976 24 32 10

[www.fipa.com](http://www.fipa.com)  
<http://www.hidrafluid.com/es/14-ROBOTICA-FIPA-HIDRAFLUID>